

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru

e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskosumowowy

i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) oBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy

j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMR/ATEX-1240-4T/2G Ex eb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-1445-2T/2G Ex eb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-1445-4T/2G Ex eb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-1650-2T/2G Ex eb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-1650-4T/2G Ex eb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-1856-4T/2G Ex eb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-2063-4T/2G Ex eb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-2063-6T/2G Ex eb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-2271-4T/2G Ex eb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-2271-6T/2G Ex eb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-2380-4T/2G Ex eb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-2380-6T/2G Ex eb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-1240-4T/2G Ex db										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-1445-2T/2G Ex db										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-1445-4T/2G Ex db										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-1650-2T/2G Ex db										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-1650-4T/2G Ex db										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-1856-4T/2G Ex db										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-2063-4T/2G Ex db										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-2063-6T/2G Ex db										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-2271-4T/2G Ex db										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-2271-6T/2G Ex db										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-2380-4T/2G Ex db										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-2380-6T/2G Ex db										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-1240-4T/2D Ex tb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-1445-2T/2D Ex tb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-1445-4T/2D Ex tb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-1650-2T/2D Ex tb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-1650-4T/2D Ex tb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-1856-4T/2D Ex tb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-2063-4T/2D Ex tb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-2063-6T/2D Ex tb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-2271-4T/2D Ex tb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-2271-6T/2D Ex tb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-2380-4T/2D Ex tb										ErP: Wylączając. ATEX						
CMR/ATEX-2380-6T/2D Ex tb										ErP: Wylączając. ATEX						